

重力式毛重秤

重力式给料称重包装 毛重式成品包装首选



进料装置

- 单弧形门结构
- 双气缸双速给料
- 加料速度可独立调整



夹袋机构及软连

- 软连结构人性化设计，拆卸、更换方便快捷
- 环形夹袋圆筒，有效防粉尘泄漏
- 无触点接近开关控制



传感器

- 合金钢单点式称重传感器，防护等级IP67
- 创新的称重传力结构



B520仪表

- 包装秤专用仪表
- 双屏显示模式，高速A/D转换
- 具有断电保护功能



DCS-50G重力式毛重秤


重力式毛重秤适用于流动性较好的颗粒或粉状物料的包装。它具有结构紧凑、安全可靠、速度快、精度高、成本低等优点。

广泛应用于各类加工厂生产能力不太高的成品的包装。

DCS-50G重力式毛重秤

功能特点

- 重力式自由落料
- 单弧形门双速给料，速度可调
- 结构紧凑，外形尺寸小
- 卡箍式夹袋机构，动作迅速可靠
- 300次/秒A/D转换速度
- TraxDSP™抗振动技术
- 工作状态显示及数据通讯接口
- 超差故障告警
- 配有除尘接口



技术指标

产品型号	DCS-50G
适用物料	流动性较好的颗粒料或粉状物料
包装范围	25~50 kg/包
包装能力	10~15 t/小时
准确度等级	0.2级
包装速度*	100~300包/小时
包装袋形式	塑料编织袋、纸塑复合袋、麻袋等多种形式的敞口袋
工作环境	温度：-10°C~+40°C；相对湿度：95%(无凝露)
电源	380VAC是；50Hz；3PH+N+PE(三相五线制)2KW
气源	0.4~0.6MPa；12m3/h
除尘	-0.03~-0.01bar；6m3/h
选购件	皮带输送机、缝包单元、除尘器等

*包装速度取决于包装净重及物料特性



梅特勒-托利多

工业/商业衡器及系统

地址：江苏省常州市新北区太湖西路111号
 邮编：213125
 电话：0519-86642040
 传真：0519-86641991
 E-mail: ad@mt.com

实验室/过程分析/产品检测设备

地址：上海市桂平路589号
 邮编：200233
 电话：021-64850435
 传真：021-64853351
 E-mail: ad@mt.com

梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因，产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况恕不另行通知。

Printed in P. R. China 2015/05

www.mt.com

访问网站，获得更多信息

欢迎添加工业微信号



微信号：MT-IND

