

梅特勒-托利多

ZCU-DZ 系列动态轴重秤



通过对车辆的轴或轴组重进行称量，经累加而获得整车重量的产品。具有占地面积小、基础施工量少、便于搬迁，动、静两用等特点

240 x 128点阵式LCD液晶中文显示，界面清晰；可根据时间、车号、货名、客户名等汇总

用户可根据现场实际情况选择车辆收尾方式(自动延时收尾、手动收尾、配车检器可实现自动收尾)，达到优化作业流程、提高工作效率的目的

METTLER TOLEDO

动、静两用，轴、轴组称量，多种车辆收尾方式

梅特勒-托利多 ZCU-DZ 系列动态轴重秤

ZCU-DZ系列动态轴重秤是梅特勒-托利多(常州)称重设备系统有限公司新开发的用于动态轴重称量的产品。该产品主要由高精度不锈钢柱式称重传感器，液晶显示智能化动态仪表和短台面秤台组成。它具有占地面积小、动静两用、多种车辆收尾方式

可选：大屏显示、中文菜单提示、支持多种打印格式、仪表自诊断等特点。可广泛应用于交通、建筑、能源、环保等行业的低值物料的称重计量；厂矿、企业内部间的贸易结算和运输公司的车辆轴重检测等。称量迅速准确、操作使用方便、安装维护简单。



技术指标

准确度	静态	OIML II^*
	动态	总重准确度等级：2级(首次检定： $\pm 1\%$) 动态称量速度： $\leq 5\text{km/h}$ (匀速)
工作温度	称重显示仪表	$-10^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$
	秤台和传感器	$-30^{\circ}\text{C}\sim+65^{\circ}\text{C}$
安全过载		125%F.S
相对湿度		10%-95%
2个串行口		RS232/RS485、RS422/20mA电流环
并行接口		接打印机
工作电压		交流：220VAC($-15\%\sim+10\%$)，50Hz $\pm 2\%$

* 称重精度与道路状况、车辆结构及行驶速度有关

产品规格

型号	最大轴(轴组)载称量(t)	分度值(kg)	台面尺寸(宽x长)(m)	适合车型
ZCU-30-DZ	30	10	3.2x0.8	各种车型
ZCU-50-DZ	50	20	3.2x2.2	单、双联轴车型



GD传感器



AXLE MATE II仪表

功能特点

- 240x128点阵式LCD液晶显示，界面清晰，带背光。
- 中文菜单提示，用户操作方便
- 检测车辆总重、轴重、车速
- 可选择多种车辆收尾方式(自动延时收尾、手工收尾、配车检器可实现自动收尾)
- 可根据时间、车号、货名、客户名汇总
- 支持多种打印格式
- 具有超速报警功能
- 仪表自诊断功能：帮助用户快速发现故障

选购件

- 大屏幕显示器
- 称重管理软件
- 车检器

www.mt.com

访问网站，获得更多信息



梅特勒-托利多

工业/商用衡器及系统

地址：江苏省常州市新北区太湖西路111号
邮编：213125
电话：0519-86642040
传真：0519-86641991
E-mail: ad@mt.com

实验室/过程检测/产品检测设备

地址：上海市桂平路589号
邮编：200233
电话：021-64850435
传真：021-64853351
E-mail: ad@mt.com

- 梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因，产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况恕不另行通知。
- 版权归梅特勒-托利多(常州)称重设备系统有限公司所有，未经许可不得翻印、修改或引用。

Hi-179060-R3 Printed in P. R. China 2011/06

